

Klemhaken wisselen • met horizontale basis

23330.3104



Productbeschrijving

Dankzij de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de spanklemmen veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen. De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik. Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, glijbestendig, met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

Materiaal

Spanplaat

- Roestvast staal

Klinknagel

- Roestvast staal


Greep

- kunststof

Blokkering

- Roestvast staal



Tekening




Bestelinformatie

Nominale maat	Afmetingen																	Klemkrac		Artikelnr.					
	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂ min.	l ₂ max.	l ₃	l ₄	l ₅ min.	l ₅ max.	l ₆	l ₇	l ₈		l ₉	F ₁ [kN]	min. [°C]	max. [°C]	[g]
Roestvast staal																									
4	6,5	6	48	24,5 – 32	23	19	70	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8	19	35	39	3,2	-10	80	365	23330.3104

accessoires

	Nominale maat	l ₉ [mm]	b ₃ [mm]	d ₁ [mm]	l ₄ [mm]	 [g]	Artikelnr.
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Roestvast staal							
 No Photo available	4	39	23	6,5	14	42	23330.9524

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."