

Centreerspanelementen • met spankogels

23340.0214



Productbeschrijving

Te gebruiken voor nauwkeurig centreren en klemmen in blinde gaten van werkstukken met zoekgat. Exact zelfcentrerend met een nauwkeurigheid van $\pm 0,025$ mm. De klemkogels centreren en centreren werkstukken met onbewerkte of voorbewerkte oppervlakken tot aan de lagerpunten. Een grote verstelslag en een kleine bouwhoogte zijn een kenmerk van dit middelste klemelement. **Montage vanaf bovenkant of onderkant.**

Materiaal

Huls
• gereedschapstaal, gehard, gezwart

Veer
• Roestvast staal

Spankogel
• RVS 1.4112, gehard en geslepen

Montage


Montage-instructie voor montage van boven:
Spanplaat en schroef afnemen. Basislichaam met draadeind over SW₂ bevestigen.

Meer informatie

Overige producten

- Centreerspanelementen, met spanelementen
- Centreerspanelementen, met spansegmenten bediend vanaf onderzijde
- Centreerspanelementen, met spannende kogels, bediend aan onderzijde


Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen													Aantal kogels n	Slag s [mm]	SW		Spankraacht F max. [kN]	Aandraaimoment max. [Nm]	Boring				Artikelnr.				
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄ +0,3	h ₁ -1	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ -2	l ₁ ±0,1	Kogel diameter	D ₁ H7			D ₂	D ₃			D ₄	H ₁	H ₂ +0,5	L ₁ ±0,1		[g]			
14,5	18,5	12	M4	2	14,2	9,8	8,6	5,5	19,2	4,5	4	6	3	2,3	3	5	3,5	5	12	2	4	M4	2,5	5,5	4,5	26	23340.0214

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."