

Asklemmen
23341.0008



Productbeschrijving

Asklemmen worden gebruikt om ronde werkstukken, b.v. assen, assen, buizen of staven voth axiaal en radiaal.

Materiaal

- Huls**
- staal, gezwart
- Veer**
- Roestvast staal
- Spanschroef**
- staal, verzinkt

Montage


1. Uitzetten van de klauwen tot de diameter van de te klemmen schacht
2. Breng de klem in het gat aan door gebruik te maken van het assemblage-gereedschap
3. Breng de schacht op positie
4. Span middels de cilindrische schroeven (let op aanhaalmoment)

Meer informatie

Opmerkingen

De draad d₃ houdt het assemblage gereedschap vast (optioneel).

Tekening





Bestelinformatie

Afmetingen						SW	Aandraaimoment	Boring				Artikelnr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		max.	Naaf boring	Asdiameter	L ₁		
h11			max.					D ₁	D ₂	+0,2		
								H7				
[mm]						[mm]	[Nm]	[mm]			[g]	
Staal												
8	M4	M2,5	27	8	4	3	2,9	8	6 – 10	2,8	8	23341.0008

accessoires

	SW	d		Artikelnr.
	[mm]	[mm]	[g]	
speciale inbussleutel				
	3	M 2,5	5	23341.1008

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."