

## Excentersnelspanner • met draadbus

23390.0002



### Productbeschrijving

Voor het snel en rotatievrij spannen en lossen van onderdelen.  
Bij de uitvoering "instelbaar" (afb. 2) kan de hendelinstelling worden aangepast.

### Materiaal

#### Steunring

- thermoplast (PA), glasvezelversterkt

#### Hefboom

- Zinksputgietwerk, geplastificeerd, zwart, vergelijkbaar met RAL9005

#### Draadbus

- staal, galvanisch verzinkt.


#### Binnendelen

- staal, galvanisch verzinkt.

#### Stelmoer

- staal, galvanisch verzinkt.


### Tekening



### Bestelinformatie

l	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>5</sub>	Afmetingen				t <sub>2</sub> min. opspanning	Slag s bij 90° hendelpositie	🌡️ max. [°C]	🏋️ [g]	Artikelnr.
				h <sub>2</sub> max. [mm]	b	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>					
met draadbus – Afbeelding 1, Staal												
82	M8	20	22,5	19,5	20	15	3,7	1	80	118	23390.0002	

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."