

## Excentersnelspanner • met draadbus

23390.0103



### Productbeschrijving

Voor het snel en rotatievrij spannen en lossen van onderdelen.  
Bij de uitvoering "instelbaar" (afb. 2) kan de hendelinstelling worden aangepast.

### Materiaal

#### Steunring

- thermoplast (POM), glasvezelversterkt

#### Hefboom

- Zinksputgietwerk, geplastificeerd, zwart, vergelijkbaar met RAL9005

#### Draadbus

- staal, galvanisch verzinkt.


#### Binnendelen

- staal, galvanisch verzinkt.

#### Stelmoer

- staal, galvanisch verzinkt.


### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen										Slag s bij 90° hendelpositie	🌡️ max.	📦 [g]	Artikelnr.
l	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>2</sub> max.	verstel- bereik h <sub>3</sub> min.	b	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub> min.	t <sub>2</sub> opspanning	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]										[mm]	[°C]	[g]	
met draadbus, instelbaar – Afbeelding 2, Staal													
63	M5	16	19	16,4	1,5	16	13	3		0,75	80	66	23390.0103

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

#### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

#### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."