

## Excenterhefbomen • met as

### 23390.0410



#### Productbeschrijving

De excenterhefbomen hebben een excentrisch klembereik van 160°

#### Materiaal

##### Steunpin

- RVS 1.4021, veredeld

##### Excenterdeel

- staal 52-3, gezwart


##### Veiligheidsring

- RVS 1.4310

##### Kunststof kap

- PVC, rood

#### Tekening



#### Bestelinformatie

Afmetingen										Excenter slag	Totaal slag	🌡️	📦	Artikelnr.
b <sub>1</sub>	d H11 f8	l	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>		s	r <sub>2</sub> -h <sub>3</sub>	max.		
[mm]										[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
<b>Staal</b>														
17	10	138	21,6	26,45	12	24,54	17	15		4,85	11,45	60	179	23390.0410

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."