

Excenterhefbomen • met as

23390.0412



Productbeschrijving

De excenterhefbomen hebben een excentrisch klembereik van 160°

Materiaal

Fulcrum Pin

- RVS 1.4021, veredeld

Excenterdeel

- staal 52-3, gezwart


Veiligheidsring

- RVS 1.4310

Kunststof kap

- PVC, rood

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen										Excenter slag	Totaal slag	🌡️	📦	Artikelnr.
b ₁	d H11 f8	l	r ₁	r ₂	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃		s	r ₂ -h ₃	max.		
[mm]										[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
Staal														
20	12	157	28	34,29	14	31,81	21	18		6,29	16,29	60	286	23390.0412

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."