

Draaigrendels • enkelzijdig

24100.0102



Productbeschrijving

Voor het vergrendelen van deuren, laden, maar ook te gebruiken als transporthulp etc. De verdraaiing is 4 x 90° vergrendelbaar.

Materiaal

Hefboom

- Zamak, zwart gelijk RAL 9005


Binnendelen

- sintermetaal

Schroef

- RVS A2 (ISO 10642)

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	Afmetingen				SW	Belastbaarheid max.	[g]	Artikelnr.	
				b	h ₁	h ₂	h ₃					h ₄
[mm]												
zwart												
M6	9	45	55	19	12	13,3	0,8	6,5	4	500	60	24100.0102

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."