

Draaigrendels • enkelzijdig

24100.0151



**Productbeschrijving**

Voor het vergrendelen van deuren, laden, maar ook te gebruiken als transporthulp etc. De verdraaiing is 4 x 90° vergrendelbaar.

**Materiaal**

**Hefboom**

- Zamak, zilver gelijk RAL 9006


**Binnendelen**

- sintermetaal

**Schroef**

- RVS A2 (ISO 10642)

**Tekening**



**Bestelinformatie**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Afmetingen						SW	Belastbaarheid max.	g	Artikelnr.
				b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	[mm]	[N]	[g]		
zilver													
M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9	5	1000	136	24100.0151	

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."