

Draaigrendels • enkelzijdig

24100.0152



Productbeschrijving

Voor het vergrendelen van deuren, laden, maar ook te gebruiken als transporthulp etc. De verdraaiing is 4 x 90° vergrendelbaar.

Materiaal

Hefboom

- Zamak, zwart gelijk RAL 9005


Binnendelen

- sintermetaal

Schroef

- RVS A2 (ISO 10642)


Tekening



Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Afmetingen						SW	Belastbaarheid max.	g	Artikelnr.
				b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	[mm]	[N]	[g]		
zwart													
M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9	5	1000	136	24100.0152	

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."