

Draaigrendels • dubbelzijdig

24100.0602



Productbeschrijving

Voor het vergrendelen van deuren, laden, maar ook te gebruiken als transporthulp etc. De verdraaiing is 4 x 90° vergrendelbaar.

Materiaal

Hefboom

- Zamak, zwart gelijk RAL 9005


Binnendelen

- sintermetaal


Schroef

- RVS A2 (ISO 10642)

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen										SW	Belastbaarheid max.		Artikelnr.
d_1	d_2	l_1	l_2	b	h_1	h_2	h_3	h_4	[mm]				
zwart													
M6	9	45	90	19	12	13,3	0,8	6,5	4	500	94	24100.0602	

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."