

## Draaigrendels • dubbelzijdig

24100.0652



### Productbeschrijving

Voor het vergrendelen van deuren, laden, maar ook te gebruiken als transporthulp etc. De verdraaiing is 4 x 90° vergrendelbaar.

### Materiaal

#### Hefboom

- Zamak, zwart gelijk RAL 9005


#### Binnendelen

- sintermetaal


#### Schroef

- RVS A2 (ISO 10642)

### Tekening



### Bestelinformatie

$d_1$	$d_2$	$l_1$	$l_2$	Afmetingen						SW	Belastbaarheid max.		Artikelnr.	
				$b$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$						
													[g]	
<b>zwart</b>														
M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9	5	1000	225	24100.0652		

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."