

Beugelgrepen • montage voorzijde

24300.0655



Productbeschrijving

U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.

Deze beugels worden gekenmerkt door hun ergonomische profielontwerp met zeer hoge stabiliteit en hun eenvoudige en tijdloze vormgeving.

Materiaal

Greep


- roestvast staal, mat gestraald

Montage

Montage gebeurt vanaf de bedieningszijde door middel van een cilinderschroef.

Tekening


Boring voor
cilinderschroef
ISO 4762-M5/M6



Bestelinformatie

b	l ₁ ±0,25	l ₂	Afmetingen					voor cilinderschroef	ArtikelNr.	
			a	d	h ₁	h ₂	r			
[mm]								[mm]	[g]	
roestvast staal, mat gestraald										
26	128	140	17	6,4	57	17	19	M6	455	24300.0655

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."