

verstelbare klemhefbomen • met RVS binnendelen, met draadeind

24390.0184



Productbeschrijving

Verstelbare klemhefbomen met RVS axiallager met draadbus. Veelvuldige toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in de medische techniek, chemische industrie e.a.

Materiaal

Hefboom

- Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Binnendelen

- RVS 1.4305

Schroef

- RVS 1.4305

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Meer informatie

Opmerkingen

Het draadeind kan vervangen worden.

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	Afmetingen						[g]	Artikelnr.
				h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂			
zwart											
14	M6	40	10	24,5	4	3	35	45	41	24390.0184	

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."