

## verstelbare klemhefbomen • met RVS binnendelen, met draadeind

24390.0641



### Productbeschrijving

Verstelbare klemhefbomen met RVS axiallager met draadbus. Veelvuldige toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in de medische techniek, chemische industrie e.a.

### Materiaal

#### Hefboom

- zinkspluitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur

#### Binnendelen

- RVS 1.4305

#### Schroef

- RVS 1.4305

### Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

### Meer informatie

### Opmerkingen

Het draadeind kan vervangen worden.

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen										[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>			
oranje											
30	M16	32	23	50,5	12	5	76	108	348	24390.0641	

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."