

## verstelbare klemhefbomen • met draadbus

24400.0038



### Productbeschrijving

Verstelbare spanhendels vinden veelzijdige toepassingen wanneer het toepassingsgebied beperkt is of een specifieke hendelpositie vereist is.

### Materiaal

#### Hefboom

- Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

#### Draadbus

- staal, gezwart, kwaliteit 5

#### Binnendelen

- staal, gezwart, kwaliteit 5.8

### Werking

Door heffen van de hefboom wordt de veranding vrijgegeven. De hefboom wordt via de veranding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de veranding erin.

### Meer informatie

### Opmerkingen

Het schroefdraad kan verwisseld worden.

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen										[g]	Artikelnr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	t	≅			
[mm]												
zwart												
13	M4	10	24,5	4	3,5	30,5	30	9		25	24400.0038	

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

#### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

#### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."