

## Klemhefbomen

24430.0045



### Productbeschrijving

#### Materiaal


##### Hefboom

- staal, gezwart

##### Kogelknop

- kunststof (PF 31), zwart, DIN 319

### Tekening




Afbeelding 1

Afbeelding 2

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	Afmetingen			t <sub>2</sub>	[g]	Artikelnr.
			d <sub>5</sub>	h	l			
[mm]								
met een gladde boring – Afbeelding 2, Staal								
32	16	12	32	52	126	28	351	24430.0045

### Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."