

Klemhefbomen

24430.0242



Productbeschrijving

Materiaal


Hefboom

- RVS 1.4305, mat gestraald

Kogelknop

- kunststof (PF 31), zwart, DIN 319


Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	d ₄	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
			d ₅	h	l	t ₁		
[mm]								
met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal								
28	M12	12	30	47	108	18	262	24430.0242

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."