

## Verstelbare klemhefbomen

24440.0612



### Productbeschrijving

#### Materiaal

##### Hefboom

- RVS 1.4305, mat gestraald

##### Binnendelen

- RVS 1.4305, mat gestraald

##### Kogelknop

- kunststof (PF 31), zwart, DIN 319

#### Werking



Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draaeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

#### Meer informatie


#### Opmerkingen

Het schroefdraad kan verwisseld worden.

### Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2

### Bestelinformatie

Afmetingen										[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l	t		
[mm]											
met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal											
24	M10	16	10	25	40	4,5	2,5	96	14	153	24440.0612

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."