

Vaste grepen • DIN 39

24450.0132




Productbeschrijving


Materiaal

- staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd


Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Bestelinformatie

| | | Afmetingen | | | | SW | | Artikelnr. |
|--|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|------------|
| d ₁ | d ₃ | d ₄ h13 | l ₁ | l ₂ | l ₃ | | | |
| | | [mm] | ~ | | | [mm] | [g] | |
| met draaideind, vorm E – Afbeelding 2, Staal | | | | | | | | |
| 32 | M12 | 20 | 100 | 21 | 13 | 6 | 340 | 24450.0132 |

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."