

Draaibare grepen • DIN 98

24460.0132




Productbeschrijving


Materiaal

- staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Bestelinformatie

Afmetingen								SW		Artikelnr.
d ₁	d ₃	d ₄ h13	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃	l ₄	[mm]	[g]	
met draadeind, vorm E – Afbeelding 2										
32	M12	20	26	95	21	10,5	8	6	387	24460.0132

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."