

Spanmoeren • gelast
24470.0608




Productbeschrijving

Goedkope uitvoering voor DIN 99.

Materiaal

- RVS 1.4301, mat gestraald

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen							[g]	Artikelnr.
l_1	l_2	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2		
[mm]								
Roestvast staal								
80	76	M10	20	12	15	37	83	24470.0608

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."