

## Kogelknoppen • DIN 319

24560.0250



### Productbeschrijving

De DIN 319 kogelknoppen zijn naadloos en gepolijst.

### Materiaal

#### Bus

- staal, galvanisch verzinkt


#### Kogel

- thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005


### Montage

**Montage aanwijzing voor vorm M:** Wordt met lichte slagen opgeperst, houdt zonder verlijmen. Passing h9 voor het tegenstuk volstaat.


### Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2




Afbeelding 3

### Bestelinformatie

Afmetingen					voor pen h9	🌡️ max.	📦 [g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> ~ [mm]	h ~	t <sub>3</sub> min.	[mm]	[°C]	[g]	
met conische boring, vorm M – Afbeelding 3, zwart								
50	12	28	46	22	12	110	84	24560.0250

### Toepassingsvoorbeeld



## **Voldoet**

### **Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### **Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### **Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### **Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."