

## Kogelknoppen • Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319

24561.0240



### Productbeschrijving

#### Materiaal


- RVS 1.4305, mat gestraald

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Aanvulling DIN 319 vorm C voor alle metalen series.

### Tekening



### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Afmetingen			[g]	Artikelnr.
		d <sub>3</sub> ~ [mm]	h ~	t <sub>1</sub> min.		
Roestvast staal						
40	M10	22	37	18	241	24561.0240

### Toepassingsvoorbeeld



## **Voldoet**

### **Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### **Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### **Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### **Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."