

## Spaakhandwielen • DIN 950 gietijzer

24580.0211



### Productbeschrijving

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

### Materiaal

#### Handwiel

- Gietijzer GG

#### Draaigreep DIN 98 EH 24460.

- staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

### Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

### Meer informatie

#### Overige producten


- Schijven
- Draaibare grepen, DIN 98

### Tekening



De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

### Bestelinformatie

Afmetingen								Aantal spaken z	bijbehorende kegelgreep DIN 39 / DIN 98	 [g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> ~				
[mm]											
zonder spiebaan, met draaibare greep EH 24460., gemonteerd, vorm B-F/G (oud: D 4) – Afbeelding 2											
125	14	28	M8	20	36	18	61	3	20	850	24580.0211

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."