

## Spaakhandwielen • DIN 950 gietijzer

24580.0316



### Productbeschrijving

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

### Materiaal

#### Handwiel

- Gietijzer GG

#### Draaigreep DIN 98 EH 24460.

- staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

### Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

### Meer informatie

### Overige producten

- Schijven
- Draaibare grepen, DIN 98

### Tekening



De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

### Bestelinformatie

| Afmetingen  |                      |                |                |                |                     |                |                     | Spiebaan, DIN 6885 blad 1 |      | Aantal spaken<br>z | bijbehorende kegelgreep<br>DIN 39 / DIN 98 | [g]  | Artikelnr. |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------|--|------|------------|
| d <sub>1</sub>  | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>~ | b <sub>3</sub>            | t    |                    |  |      |            |
| [mm]  |                      |                |                |                |                     |                |                     | [mm]                      |      | [mm]               | [g]  |      |            |
| met spiebaan, met draaibare greep EH 24460., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: D 3) – Afbeelding 2 |                      |                |                |                |                     |                |                     |                           |      |                    |  |      |            |
| 140   | 16                   | 30             | M8             | 20             | 39                  | 19             | 61                  | 5                         | 18,3 | 3                  | 20   | 1040 | 24580.0316 |

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."