

Spaakhandwielen • DIN 950 lichtmetaal

24590.0400



Productbeschrijving

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

Materiaal

Handwiel
• aluminium

Vaste greep DIN 39 EH 24450.

• staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

Montage


Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

Meer informatie

Overige producten


- Schijven
- Draaibare grepen, DIN 98

Tekening



De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

Bestelinformatie

Afmetingen								Aantal spaken z	bijbehorende kegelgreep DIN 39 / DIN 98		Artikelnr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~				
[mm]											
zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4) – Afbeelding 2											
80	10	24	M6	16	29	16	50	3	16	150	24590.0400

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."