

## Stergrepen • DIN 6336 gietijzer

### 24650.0180



#### Productbeschrijving

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336. Gezandstraald of getrommeld.

#### Materiaal


- Greep**
- versterkt gietijzer GG 20, blank

#### Meer informatie


#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen met een andere boring of coating worden op aanvraag gemaakt.


#### Tekening





Afbeelding 1




Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5

#### Bestelinformatie

Afmetingen				[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	h <sub>2</sub>		
met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2					
80	25	16	50	548	24650.0180

#### Voldoet

##### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

##### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

##### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."