

## Stergrepen • DIN 6336 RVS gegoten

24661.0363




### Productbeschrijving

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336.


### Materiaal

- Greep**
- RVS A2, gezandstraald


### Tekening





Afbeelding 1




Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5

### Bestelinformatie

| Afmetingen   |                |                |                |                |                | [g] | Artikelnr. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                                       | d <sub>2</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | h <sub>2</sub> | t <sub>2</sub> |     |            |
| met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4 |                |                |                |                |                |     |            |
| 63   | 20             | M12            | 13             | 40             | 20             | 279 | 24661.0363 |

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."