

## Moment grepen

24710.0407



### Productbeschrijving

Momentgrepen worden overal gebruikt waar een beperking van de uitgeoefende handkracht een vereiste is.

De handgreep, vergelijkbaar met een kartelmoer/ kartelschroef, met geïntegreerd koppelmechanisme maakt een gedefinieerde koppelbegrenzing tijdens het vastdraaien mogelijk. Het bereiken van het koppel resulteert in een "over-vergrendeling". Voor het vrijgeven wordt het koppel voor onbepaalde tijd overgedragen.

Deze grepen combineren de functionaliteit van een ratelsleutel met het moderne en ergonomische ontwerp van een gekartelde moer / kartelschroef.

### Materiaal

#### Deksel

- thermoplast (PA 6), licht grijs, gelijk aan RAL 7035

#### Draaimoment mechanisme

- staal, gehard

#### Greep

- aluminium, blauw geanodiseerd.

#### Binnendeel

- staal, gezwart

#### Schroef


- staal, gezwart

### Meer informatie



#### Overige producten

- Ster momentgreep


### Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2



### Bestelinformatie

|                              |                |    | Afmetingen     |                |                |                | max.<br>[°C] | Aandraaimoment<br>+/- 10%<br>max.<br>[Nm] | [g] | Artikelnr. |
|------------------------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>               | d <sub>3</sub> | l  | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> |              |                                           |     |            |
| met draadeind – Afbeelding 2 |                |    |                |                |                |                |              |                                           |     |            |
| 42                           | M10            | 32 | 13,5           | 27             | 43,5           | 11,5           | 100          | 2                                         | 131 | 24710.0407 |

## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."