

## Moment grepen

24710.0506



### Productbeschrijving

Momentgrepen worden overal gebruikt waar een beperking van de uitgeoefende handkracht een vereiste is.

De handgreep, vergelijkbaar met een kartelmoer/ kartelschroef, met geïntegreerd koppelmechanisme maakt een gedefinieerde koppelbegrenzing tijdens het vastdraaien mogelijk. Het bereiken van het koppel resulteert in een "over-vergrendeling". Voor het vrijgeven wordt het koppel voor onbepaalde tijd overgedragen.

Deze grepen combineren de functionaliteit van een ratelsleutel met het moderne en ergonomische ontwerp van een gekartelde moer / kartelschroef.

### Materiaal

#### Deksel

- thermoplast (PA 6), licht grijs, gelijk aan RAL 7035

#### Draaimoment mechanisme

- staal, gehard

#### Greep

- aluminium, blauw geanodiseerd.

#### Binnendeel

- staal, gezwart

#### Schroef


- staal, gezwart

### Meer informatie



#### Overige producten

- Ster momentgreep


### Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2



### Bestelinformatie

Afmetingen							max. [°C]	Aandraaimoment +/- 10% max. [Nm]	[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	l	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>				
met draadeind – Afbeelding 2										
52	M12	32	19	32	54	15,5	100	3	254	24710.0506

## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."