

## Kruisgreepschroeven • DIN 6335 kunststof

24730.1257



### Productbeschrijving

#### Materiaal

**Greep**

- DIN 7708 - thermohardende kunststof (PF 31), zwart vergelijkbaar met RAL 9005

**Schroef**


- RVS A2

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende lengtes of draadeinden van messing / RVS op aanvraag.

### Tekening



### Bestelinformatie

| Afmetingen                     |                        |    | max.<br>[°C] | [g] | Artikelnr. |
|--------------------------------|------------------------|----|--------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                 | d <sub>2</sub><br>[mm] | l  |              |     |            |
| <b>vorm L, Roestvast staal</b> |                        |    |              |     |            |
| 63                             | M12                    | 60 | 110          | 105 | 24730.1257 |

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."