

Stergreep met draadeind • DIN 6336 kunststof

24740.0251



Productbeschrijving

Materiaal

Greep

- DIN 7708 - thermohardende kunststof (PF 31), zwart vergelijkbaar met RAL 9005

Schroef


- staal, galvanisch verzinkt

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende lengtes of draadeinden van messing / RVS op aanvraag.

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	Afmetingen		l	max. [°C]	[g]	Artikelnr.
	d ₂ [mm]					
vorm L, Staal						
63	M12		30	110	101	24740.0251

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."