

## Stergreep met draadeind • DIN 6336 kunststof

24740.1302



### Productbeschrijving

#### Materiaal

**Greep**

- DIN 7708 - thermohardende kunststof (PF 31), zwart vergelijkbaar met RAL 9005

**Schroef**

- RVS A2

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende lengtes of draadeinden van messing / RVS op aanvraag.

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen			max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	l			
vorm L, Roestvast staal					
80	M16	40	110	223	24740.1302

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."