

Stergreep met draadeind • vergelijkbaar met DIN 6336, roestvast staal

24741.0040



Productbeschrijving

Deze stergrepen met draadeind zijn vervaardigd volgens DIN 6336, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze stergrepen met draadeind geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.

Materiaal

Greep

- Roestvast staal 1.4308, precisiegegoten, gematteerd

Schroef

- RVS 1.4305

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
		l ~ [mm]	d ₃	h ₁	h ₂		
50	M10	45	18	32	15	187	24741.0040

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."