

Stergreep met draadeind • gelijk aan DIN 6336, roestvast staal A4

24741.0140



Productbeschrijving

Deze stergrepen met draadeind zijn vervaardigd volgens DIN 6336, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze stergrepen met draadeind geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen. De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.

Materiaal


Greep

- Roestvast staal 1.4408, precisiegegoten, gepolijst

Schroef

- RVS A4

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen				 [g]	Artikelnr.
		l	d ₃	h ₁	h ₂		
50	M10	45	18	32	15	242	24741.0140

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."