

## Stergreep met draadeind • kunststof

24750.0143



### Productbeschrijving

#### Materiaal

##### Deksel

- thermoplast (PA), geel gelijk RAL 1016

##### Greep

- thermoplast (PA 6), zwart gelijk RAL 9005

##### Schroef

- Roestvast staal

### Meer informatie



#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende schroefdraad of schroefdraadlengtes, op aanvraag.

### Tekening



### Bestelinformatie

| Afmetingen     |                |           |                |                |                |      | min.  max. |  [g] | Artikelnr. |
|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|------|---|---|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l<br>[mm] | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | [°C] |   |   |            |
| geel           |                |           |                |                |                |      |   |   |            |
| 30             | M4             | 28        | 14             | 19             | 7              | -30  | 80  | 7,7   | 24750.0143 |

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."