

## Stergreep met draadeind • kunststof

24750.0322



### Productbeschrijving

#### Materiaal

##### Deksel

- thermoplast (PA), oranje gelijk RAL 2004

##### Greep

- thermoplast (PA 6), zwart gelijk RAL 9005

##### Schroef

- Roestvast staal

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende schroefdraad of schroefdraadlengtes, op aanvraag.

### Tekening



### Bestelinformatie

| Afmetingen     |                |    |                |                |                |      | min. | max. | [g] | Artikelnr. |
|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|------|------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l  | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | [mm] |      |      |     |            |
| oranje         |                |    |                |                |                |      |      |      |     |            |
| 50             | M6             | 23 | 22             | 26             | 10             |      | -30  | 80   | 20  | 24750.0322 |

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."