

Stergreep met draadeind • kunststof

24750.0494



Productbeschrijving

Materiaal

Deksel

- thermoplast (PA), blauw gelijk RAL 5015

Greep

- thermoplast (PA 6), zwart gelijk RAL 9005

Schroef

- Roestvast staal

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende schroefdraad of schroefdraadlengtes, op aanvraag.

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen						min. max.		[g]	ArtikeInr.
d ₁	d ₂	l [mm]	d ₃	l ₁	l ₂	[°C]			
blauw									
62	M10	58	22	35	13	-30	80	69	24750.0494

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."