

Vlakke kartelschroeven • DIN 653

24770.0178



Productbeschrijving

Kartelschroeven zijn zeer veelzijdig. Er zijn drie materiaalvarianten voor verschillende eisen beschikbaar.

- Staal, gezwart
- Staal, verzinkt door galvanisatie
- Roestvast staal

Kartelschroeven kunnen gemakkelijk met de hand worden vast- of losgedraaid. De geribbelde buitenkant van de moer voorkomt het wegglijden van de vingers bij het vast- of losmaken. De schroefdraad loopt door tot aan de kop zonder ondersnijding aan het eind van de draad (DIN-aanduiding A). De schroeven kunnen daardoor niet tot aan de kop worden ingedraaid.

Materiaal

- staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Meer informatie


Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Overige producten

- Hoge kartelschroeven , DIN 464

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	Afmetingen			[g]	Artikelnr.
	l	d ₂	k		
[mm]					
Staal					
M10	35	36	8	78	24770.0178

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."