

Hoge Kartelmoeren • DIN 466

24780.0300



Productbeschrijving

Kartelmoeren zijn zeer veelzijdig. Er zijn drie materiaalvarianten voor verschillende eisen beschikbaar.

- Staal, gezwart
- Staal, verzinkt door galvanisatie
- Roestvast staal

Kartelmoeren kunnen gemakkelijk met de hand worden vast- of losgedraaid. De geribbelde buitenkant van de moer voorkomt het wegglijden van de vingers bij het vast- of losmaken. De hoge kartelmoeren zijn vervaardigd volgens DIN 467.

Materiaal

- RVS 1.4305, mat gestraald

Meer informatie


Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Overige producten

- Vlakke kartelmoeren, DIN 467


Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			k	[g]	Artikelnr.
		d ₃	h	[mm]			
Roestvast staal							
M10	36	20	23	8	85	24780.0300	

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."