


## As-naaf spansets • met borgmoer, roestvast staal

25050.0310



### Productbeschrijving

Hierbij gaat het om een zelfcentrerende en spelingsvrije as-naaf-spanset in corrosiewerende uitvoering met een buiten- en een contrazeskant.

De rotatienauwkeurigheid van de as-naaf-spanset is 0,03 mm.

Met de spansets kunnen alle as-naaf-verbindingen van machine-elementen, zoals kettingwielen, tandwielen, riemschijven, nokken, hefbomen enz. eenvoudig en tegen lage kosten geproduceerd worden.

### Materiaal

#### Buitendeel

- roestvast staal, vernikkeld

#### Binnendeel

- roestvast staal, vernikkeld

#### Moer

- roestvast staal, vernikkeld, gehard

### Montage

De contrazeskant aan het buitendeel vereenvoudigt het vastzetten van de as-naaf-verbinding bij eenvoudig draaibare assen.


Montage met een steeksleutel met een platte bek (dikte max.  $l_2-l_3$ ).

### Meer informatie

### Verwijzingen

Volg de montage-instructies, montagevoorbeelden en technische gegevens op.


### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen					SW	Aandraai moment moer $T_A$ max.	Overdraagbaar koppel M max.	Overdraagbare axiale belasting $F_a$ max.	Oppervlaktedruk op de as $p_w$ max.	Oppervlaktedruk van de naaf $p_N$ max.	Naaf boring $D_1$ H9	Asdiameter $D_2$ h9		Artikelnr.
$d_1$	$d_2$	$l_1$	$l_2$	$l_3$										
[mm]					[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[mm]	[mm]	[g]	
10	18	24	19	12	22	24	34	6,8	155	127	18	10	45	25050.0310

### accessoires

	SW		Artikelnr.
	[mm]		
speciale steeksleutel			
	22	195	25050.0822

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."