

## Nivelleerelementen

25120.0026




## Productbeschrijving

Voor niveau-instelling van machines en installaties.  
Voor verticale aanpassingen zijn de zelf-remmende nivelleerelementen voorzien van een fijne schroefdraad. Alle elementen hebben een doorgaande boring ter bevestiging. Een uitdraaiborging wordt gebruikt als hoogtebegrenzing voor de maximale verstelhoogte.

## Materiaal

- temperstaal, galvanisch verzinkt, gechromateerd

## Tekening





## Bestelinformatie

| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | Afmetingen<br>d <sub>3</sub><br>[mm] | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub><br>~ | Slag<br>l <sub>3</sub><br>~<br>[mm] | voor schroef<br>[mm] | Belastbaarheid bij<br>statische belasting<br>max.<br>[kN] | Draagkracht <sup>1)</sup><br>max.<br>[kN] |  [g] | Artikelnr. |
|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---|---|---|------------|
| 17,5           | 45             | M30 x 1,5                            | 22                  | 29                  | 7                                   | M16                  | 120   | 45,5                                      | 219   | 25120.0026 |

<sup>1)</sup> Draagvermogen na aftrek van de maximale voorspankracht voor schroeven 8.8.

## accessoires

|  | voor nivelleerelement grootte<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A<br>[mm] |  [g] | Artikelnr. |
|--|---|---|---|------------|
| <b>haaksleutel voor hoogteverstelling</b>  |   |   |   |            |
|  | 45  | 45 – 50                                   | 156   | 25120.0983 |

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

**Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

**Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

**Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."