

Nivelleerelementen • hoog

25120.0112



Productbeschrijving

Voor niveau-instelling van machines en installaties. Voor verticale aanpassingen zijn de zelf-remmende nivelleerelementen voorzien van een fijne schroefdraad. Alle elementen hebben een doorgaande boring ter bevestiging. Een uitdraaiborging wordt gebruikt als hoogtebegrenzing voor de maximale verstelhoogte.

Materiaal

- temperstaal, galvanisch verzinkt, gechromateerd

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ ~	Slag l ₃ ~ [mm]	voor schroef [mm]	Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]	Draagkracht ¹⁾ max. [kN]	[g]	Artikelnr.
6,6	32	M20 x 1	35	55	20	M6	65	55,7	161	25120.0112

¹⁾ Load capacity after deduction of the maximum preload force for screws 8.8.

accessoires

	voor nivelleerelement grootte d ₂ [mm]	Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A [mm]	[g]	Artikelnr.
haaksleutel voor hoogteverstelling				
	32	30 – 32	46	25120.0982

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."