

Nivelleerelementen • hoog

25120.0116




Productbeschrijving

Voor niveau-instelling van machines en installaties.
Voor verticale aanpassingen zijn de zelf-remmende nivelleerelementen voorzien van een fijne schroefdraad. Alle elementen hebben een doorgaande boring ter bevestiging. Een uitdraaiborging wordt gebruikt als hoogtebegrenzing voor de maximale verstelhoogte.



Materiaal

- temperstaal, galvanisch verzinkt, gechromateerd

Tekening





Bestelinformatie

d_1	d_2	Afmetingen			Slag	voor schroef	Belastbaarheid bij statische belasting max.	Draagkracht ¹⁾ max.		Artikelnr.
		d_3	l_1	l_2	l_3					
		[mm]	~	~	~	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
11	32	M20 x 1	35	55	20	M10	65	37,9	142	25120.0116

¹⁾ Draagvermogen na aftrek van de maximale voorspankracht voor schroeven 8.8.

accessoires

	voor nivelleerelement grootte d_2 [mm]	Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A [mm]		Artikelnr.
			[g]	
haaksleutel voor hoogteverstelling				
	32	30 – 32	46	25120.0982

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."