

## Nivelleerelementen • pendelend

25120.0222




## Productbeschrijving

Voor niveau-instelling van machines en installaties bij niet-parallelle oplegoppervlakken. Voor verticale aanpassingen zijn de zelf-remmende nivelleerelementen voorzien van een fijne schroefdraad. Alle elementen hebben een doorgaande boring ter bevestiging. Een uitdraaiborging wordt gebruikt als hoogtebegrenzing voor de maximale verstelhoogte.

## Materiaal

- temperstaal, galvanisch verzinkt, gechromateerd

## Tekening



## Bestelinformatie

$d_1$	$d_2$	Afmetingen $d_3$ [mm]	$l_1$ ~	$l_2$ ~	Slag $l_3$ ~ [mm]	voor schroef [mm]	Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]	Draagkracht <sup>1)</sup> max. [kN]	[g]	Artikelnr.
11	45	M30 x 1,5	34	41	7	M10	120	92,9	340	25120.0222


<sup>1)</sup> Draagvermogen na aftrek van de maximale voorspankracht voor schroeven 8.8.

## accessoires

	voor nivelleerelement grootte $d_2$ [mm]	Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A [mm]	[g]	Artikelnr.
<b>haaksleutel voor hoogteverstelling</b>				
	45	45 – 50	156	25120.0983

Toepassingsvoorbeeld

EH 23050.



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."