

Nivelleerelementen • pendelend

25120.0234




Productbeschrijving

Voor niveau-instelling van machines en installaties bij niet-parallelle oplegoppervlakken. Voor verticale aanpassingen zijn de zelf-remmende nivelleerelementen voorzien van een fijne schroefdraad. Alle elementen hebben een doorgaande boring ter bevestiging. Een uitdraaiborging wordt gebruikt als hoogtebegrenzing voor de maximale verstelhoogte.

Materiaal

- temperstaal, galvanisch verzinkt, gechromateerd

Tekening





Bestelinformatie

| d ₁ | d ₂ | Afmetingen d ₃ [mm] | l ₁ ~ | l ₂ ~ | Slag l ₃ ~ [mm] | voor schroef [mm] | Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN] | Draagkracht ¹⁾ max. [kN] |  [g] | Artikelnr. |
|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---|---|---|------------|
| 22 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M20 | 210 | 90 | 641 | 25120.0234 |


¹⁾ Draagvermogen na aftrek van de maximale voorspankracht voor schroeven 8.8.

accessoires

| | voor nivelleerelement grootte d ₂ [mm] | Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A [mm] |  [g] | Artikelnr. |
|---|---|---|---|------------|
| haaksleutel voor hoogteverstelling | | | | |
|  | 58 | 58 – 62 | 250 | 25120.0984 |

Toepassingsvoorbeeld

EH 23050.



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."