

## Rubberen metaal stopper · cilindrisch

25150.0041



### Productbeschrijving

Elastische motorsteunen voor motoren, compressoren, pompen etc.  
Terugslaghardheid is  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Afwijkende hardheden ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A en  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) op aanvraag.

### Materiaal

#### Steuning

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd

#### Schroefdraadbus

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd


#### Huls

- Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

#### Schroef

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen					Veerconstante R ~ [N/mm]	Belastbaarheid max. [N]	Veerweg ~ [mm]	Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub> ±1,5	l <sub>1</sub> ±1,5	d <sub>2</sub>	s	t ~				min.	max.		
[mm]											
met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1											
40	30	M8	2	6,5	205	1535	7,5	-30	80	80	25150.0041

### Toepassingsvoorbeeld





## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."