

## Rubberen metaal stopper · cilindrisch

25150.0051



## Productbeschrijving

Elastische motorsteunen voor motoren, compressoren, pompen etc.  
Terugslaghardheid is  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Afwijkende hardheden ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A en  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) op aanvraag.

## Materiaal

## Steuning

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd

## Schroefdraadbus

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd


## Huls

- Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

## Schroef

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd

## Tekening



## Bestelinformatie

Afmetingen					Veerconstante R	Belastbaarheid max.	Veerweg	 min.   max.		 [g]	Artikelnr.
$d_1$	$l_1$	$d_2$	s	t	~		~				
$\pm 1,5$	$\pm 1,5$			~	[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
met draadbus, aan beide zijden – Afbeelding 1											
50	30	M10	2	7	343	2570	7,5	-30	80	130	25150.0051

## Toepassingsvoorbeeld





## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."