

## Rubberen metaal stopper • cilindrisch

25150.0143



## Productbeschrijving

Elastische motorsteunen voor motoren, compressoren, pompen etc.  
Terugslaghardheid is  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Afwijkende hardheden ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A en  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) op aanvraag.

## Materiaal

## Steuning

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd

## Schroefdraadbus

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd


## Huls

- Rubber natuurlijke caoutchouc (NR), zwart

## Schroef

- staal, verzinkt, blauw gechromateerd


## Tekening



## Bestelinformatie

Afmetingen						Veerconstante R	Belastbaarheid max.	Veerweg ~	min.   max.		Artikelnr.	
$d_1$	$l_1$	$d_2$	$l_2$	s	t	~	max.	~	min.	max.	[g]	
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
$\pm 1,5$	$\pm 1,5$											
met draadbus en schroef – Afbeelding 2												
40	40	M8	23	2	6,5	163	1630	10	-30	80	98	25150.0143

## Toepassingsvoorbeeld





## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."